




ドコデモクリーナーシリーズ


DCH(Docodemo Cleaner Handy Type)



ワークからローラーへゴミを拾い上げる



拾い上げたゴミを粘着パッドに転写する



《使い方と特徴》

ハンドローラー (DCH-6, DCH-12)

ローラーの種類は7種類で、サイズはそれぞれ150mmと300mm幅があります。

使い方は簡単です。クリーニングしたいワークの表面にローラーをゆっくりと丁寧に転がします。

ローラーに力を加える必要はありません。どちらの方向にも、ローラーの回転と共にゴミを取り除くことができます。

ローラーの種類と特性

タイプ	硬さ	密着度	使用例
S	ソフト	強	表面に凹凸のある板状の物等に使用
H	ハード	中	板状の物で凹凸のあまりない物等に使用
H2	ダブルハード	弱	コシのあるフィルム等に使用
HPL	ハード	微弱	絡み易いフィルム、紙、金属等に使用
HHP L	ダブルハード	微弱	絡み易いフィルム、紙、金属等で耐久性重視の工程等に使用
H2LS	ダブルハード	微弱	帯電防止仕様 静電気を嫌うフィルム等に使用
B (特注)	ハード	微弱→弱	比較的異物が少なく、転写する必要のない場合等に使用

その他、特注にてさまざまな種類がありますので、ご相談ください。

粘着パッド (DC-PAD)


ローラーをクリーニングする時は、パッド上の保護シートをはがし特殊な粘着面で汚れたローラーを回転させます。

ローラー上の汚れはパッド側に移行しますので、ローラーは再びきれいになり、永続的に使用する事ができます。



粘着タイプ： 強粘着

サイズ： 通常品 330mm×238mm HALF SIZE 165mm×238mm

品名 ペンタイプローラー



DCP-120 有効幅 1.2"	DCP-020B コイン型 0.2"
---------------------	-----------------------



- ローラータイプ A (帯電防止) タイプ・B (ブチル) タイプ
 ≪品番≫ 例) ペンローラー、1.2型、ブチルローラー DCP-120B

DC	P	-	120	B
ドコデモクリナー	ペンタイプ		サイズ型	ローラータイプ

品名 ハンドローラー

- ローラータイプ S (ソフト)、H (ハード)、H2 (ダブルハード)、HPL (ハードPL)
 HHP L (ダブルハードPL)、HHHPL (トリプルハードPL)、H2LS (帯電防止)
- サイズ 有効幅 6インチ (150mm)、12インチ (300mm)

≪品番≫ 例) ハンドローラー6インチ、S (ソフト) ローラー DCH-6S

DC	H	-	6	S
ドコデモクリナー	ハンドローラー		サイズ	ローラータイプ



品名 粘着パッド

- 標準サイズ DC-PAD
 - サイズ 330mm×238mm 55枚/1冊 6冊/1箱
- ≪品番≫ 例) 粘着パッド DC-PAD

DC	-	PAD
ドコデモクリナー		パッド

- ハーフサイズ DC-PAD HALF SIZE
 - サイズ 165mm×238mm 50枚/1冊 10冊/1箱
- ≪品番≫ 例) 粘着パッド DC-PAD HALF SIZE

DC	-	PAD	HALF SIZE
ドコデモクリナー		パッド	タイプ



品名 ホルダー

- 標準サイズ W345×L310×H35mm
- ≪品番≫ 例)ホルダー DCH-HOLDER2

DC	H	-	HOLDER2
ドコデモクリナー	ハンドローラー		ホルダー

- ハーフサイズ W175×L305×H25mm
- ≪品番≫ 例) ハーフホルダー DCH-HALFHOLDER

DC	H	-	HALFHOLDER
ドコデモクリナー	ハンドローラー		ハーフホルダー



※詳しいお問合せ、お見積等は下記住所の営業部までご連絡下さい。

*仕様は、予告無く変更されることがあります。

カタログ No.20130918DCH

<http://www.osadacorp.co.jp>

株式会社オサダコーポレーション 〒251-0871 神奈川県藤沢市善行1-6-1

TEL:0466-47-7546 FAX:0466-47-7284